

NOVATECH

ETY080X25-Ø25 HL12

EAN 4031582419054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit Novatech

Type Roue

Capacité de charge à 3 km/h 160 kg

Statique Capacité de charge 320 kg

Plage de température (minimale) -20 °C

Plage de température (maximale) 60 °C

Poids global 0,38 kg

ROUE

Matériau du corps	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision (RS/2RS)
Diamètre	80 mm
Largeur du Bandage	25 mm
Diamètre du trou de l'Axe	25 mm
Longueur de moyeu	12 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A

NOVATECH

ETY080X25-Ø25 HL12

EAN 4031582419054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

