

ZETA

4688IFP250P63

EAN 4031582366099

Rendelési szám 00837724



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●●

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Zeta
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	500 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	400 kg
Statikus teherbírás	1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	290 mm
Teljes szélesség	117 mm
Összsúly	4,048 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Alumínium
	puha
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Szürke / nem jelölt
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	250 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	67 Shore A

VÁZ

Anyag	Acéllemez, nagyon nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Szín	Kék passzívált

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	117 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

ZETA

4688IFP250P63

EAN 4031582366099
Rendelési szám 00837724



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

