

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	○ ○ ○ ○ ○
Шум движения	○ ○ ○ ○ ○
Исчезновение	○ ○ ○ ○ ○
Устойчивость к коррозии	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	60 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	60 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	71 mm
Общая ширина	58 mm
Общий вес	0,32 kg

КРОНШТЕЙН

Цвет	белый
Офсет (Смещение)	30 mm
Радиус поворота	51 mm
Поворотное соединение	102 mm
Диаметр купола	58 mm

КОЛЕСО

Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо	черный
Диаметр	42 mm
Ширина Протектор	19 mm
Ширина тела	19 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199

Номер заказа 00062067
Чертежи изделия



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

