

## GALEA

5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308853



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Galea
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	162 mm
Largeur totale	65 mm
Poids	0,62 kg

## CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Capotée
Pivot	Double rangée de billes,
Couleur de la chape	Gris clair (RAL7035)
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	95 mm
Diamètre d'encombrement	190 mm
Diamètre du dôme	59 mm

## ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur du bandage de roue	Gris trafic A (RAL7042)
Couleur de la roue	Gris trafic A (RAL7042)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	30 mm
Diamètre de l'alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	30 mm
Dureté du bandage (A)	90 Shore A

## FIXATION

Type de fixation	Tige, ronde
Diamètre du trou central	22 mm
Longueur de la vis	40 mm

# GALEA

5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308853

Numéro de commande 00073989  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

