

ALPHA

3470UFR125P30-13

EAN 4031582304428

Pasūtījuma numurs 00004858



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums | Alpha |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Krāvnese pie 4 km/h | 150 kg |
| Statiskā krāvnese | 300 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 155 mm |
| Kopējais platums | 75 mm |
| Kopējais svars | 0,993 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|---|
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
| | mīksts |
| Protektora materiāls | Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas |
| Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 40 mm |
| Korpusa platums | 40 mm |
| Protektora cietība (A) | 63 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, smaga |
| Dakšas forma | Plaša |
| Grozāmais gūltnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 40 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 102,5 mm |
| Grozāms savienojums | 205 mm |
| Kupola diametrs | 75 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 13 mm |

ALPHA

3470UFR125P30-13

EAN 4031582304428
Pasūtījuma numurs 00004858



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

