



CHAPE

Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	88 mm
Diamètre d'encombrement	176 mm

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	32 mm

RACCORD

Fixation expansible (minimum)	27 mm
Fixation expansible (maximum)	30 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	160 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	138 mm

Product Drawings

