

STYLEA

5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

EAN 4031582311273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●●

Rezistență la coroziune ●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Stylea
Tip	Rola pivotantă cu Frână de roată
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	80 kg
Capacitate de încărcare statică	160 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	76 mm
Lățime totală	64 mm
Greutate totală	0,21 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	75 mm
Benză de rulare	10 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D

FURCA

Material	Poliamidă
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Aluminiu alb (RAL9006)
Raza de pivotare	80 mm
Interferență pivotantă	160 mm
Diametru cupolă	22 mm

RACORD

Tip ajustare	Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub	10 mm

STYLEA

5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

EAN 4031582311273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

