

LUMINA


6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011

EAN 4031582335804

Pasūtījuma numurs 00079236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Lumina
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Krāvnese pie 3 km/h	40 kg
Elektrovadītspējīga	✓
Statiskā krāvnese	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	56 mm
Kopējais platums	55 mm
Kopējais svars	0,115 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Protektors krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	10 mm
Korpusa platums	10 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Cinka liešana / Alumīnijs
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins, slēgts
Grozāmais gūltnis	Grozāms stienis
Ofsets	20 mm
Pagrieziena rādiuss	54 mm
Grozāms savienojums	108 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	10 mm

LUMINA

6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011

EAN 4031582335804

Pasūtījuma numurs 00079236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

