

# GALEA

5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308853



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Galea
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 - Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	162 mm
Stavební výška	65 mm
Celková hmotnost	0,62 kg

## UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Uzavřeno
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Světle šedá (RAL7035)
Vyosení	40 mm
Poloměr otáčení	59 mm
Průměr otáčení	190 mm

## KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Běhounu	Dopravní šedá A (RAL7042)
Barva Kola	Dopravní šedá A (RAL7042)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Průměr otvoru pro šroub	0 mm
Délka náboje	0 mm
Šířka středu kola	30 mm
Tvrdość Běhoun (A)	90 pobřeží A

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu	22 mm
Délka čepu	40 mm

# GALEA

5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308853

Objednáací číslo 00073989  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

