INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

KAPPA LOAD

9658FTP250P64 CL97

Número de pedido 00802704



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●●○
Ruido de movimiento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistencia a la corrosión	●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Kappa load
Tipo	Rueda fija
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	2160 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	1800 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	3600 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	305 mm
Ancho total	140 mm
Peso total	13.64 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Hierro fundido, o hierro forjado, pesado
Forma de Horquilla Forma	Ancho, Reforzado
Color	Hierro zink (transparente)
Lubrication nipple	1

ARO

Material del cuerpo	Hierro fundido
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Eje	Enroscado con tuerca
Color Aro	Amarillo miel (RAL1005)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	250 mm
Ancho de Banda de rodadura	80 mm
Anchura del cuerpo	80 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	175 mm
Anchura de la placa	140 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	105 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	140 mm
Diámetro del orificio de la placa	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA LOAD


9658FTP250P64 CL97

Número de pedido 00802704

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Planos del producto





© Copyright 2026 TENTE International GmbH