

# DURATECH

U00050x20-Ø8 Natur

EAN 4031582447699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	20 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	21,7 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	55 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	110 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,02 kg

# DURATECH

U00050x20-Ø8 Natur

EAN 4031582447699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

