

INTEGRAL TWIN

2940UAP100R05-32 9002

EAN 4031582338591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Integral twin
Type	Wielen
Standaard	EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Draagvermogen bij 3 km/h	125 kg
Draagvermogen bij 4 km/h	125 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	375 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	129 mm
Totale breedte	63 mm
Totaal gewicht	0,69 kg
Certificering	Getest en gecontroleerd door TÜV Süd

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	31 mm
Zwenk radius	85 mm
Draaicirkel	170 mm
Diameter koepel	61,5 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Grijs wit (RAL9002)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	15 mm
Breedte wielkern	15 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout	32 mm
Lengte Bout	45 mm
Schroefdraad positie	7 mm
Hoeveelheid bevestigingsgaten	2

INTEGRAL TWIN

2940UAP100R05-32 9002

EAN 4031582338591

Bestelnummer 00036501

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

