INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# DURATECH HEAT

## WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit d'origine

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Matières synthétiques thermoplastiques, Résistance à la température |
| Bandage | Identique au corps de Roue |
| Roulement | Douille de roulement sèche |
| Couleur Roue | Noir |
| Diamètre | 75 mm |
| Largeur du Bandage | 25 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 8 mm |
| Longueur de moyeu | 27 mm |
| Largeur du corps | 25 mm |
| Dureté du Bandage (D) | 80 Shore D |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●○○○ |
| Attrition | ●●●●● |
| Résistance à la corrosion | ●●●●● |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Duratech heat |
| Type | Roue |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 50 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Oui |
| Statique Capacité de charge | 100 kg |
| Plage de température (minimale) | -40 °C |
| Plage de température (maximale) | 134 °C |
| Poids global | 0.08 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH HEAT

## WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884

Numéro de commande 00039930

**Dessins du produit**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH