

# AGILA

2477UAP125R05-28 M8/19

EAN 4031582302288

Numer zamówienia 00030266



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●●○

Odporność na korozję ●●●○○

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nazwa produktu                 | Agila                                    |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Blokada pełna           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -25 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 163 mm                                   |
| Szerokość całkowita            | 60 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 1,24 kg                                  |

## KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                   |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk         |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor Koło           | Srebrnoszary (RAL7001)     |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu            |
| Średnica             | 125 mm                     |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                      |
| Szerokość korpusu    | 32 mm                      |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                 |
| Twardość Bieżnia (D) | 42 Shore D                 |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał               | Arkusze stalowy, średni |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe     |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 41 mm                   |
| Promień działania koła | 131 mm                  |
| Zasięg działania koła  | 262 mm                  |
| Średnica kopuły        | 60 mm                   |

## MOCOWANIE

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Typ mocowania                      | Trzpień pełny, okrągły |
| Średnica Trzpień                   | 28 mm                  |
| Długość Trzpień                    | 45 mm                  |
| Położenie gwintu Trzpień           | 19 mm                  |
| Liczba otworów montażowych Trzpień | 2                      |

# AGILA

2477UAP125R05-28 M8/19

EAN 4031582302288

Numer zamówienia 00030266



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

