

## GALEA

5077PJH125R05-22x40

EAN 4031582368420



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Galea                           |
| Type                         | Zwenkwiel met dubbele rem       |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 100 kg                          |
| Elektrisch geleidend         | Nee                             |
| Roestvrij                    | Nee                             |
| Statisch Draagvermogen       | 200 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                           |
| Totale hoogte                | 162 mm                          |
| Totaal gewicht               | 0,6 kg                          |

## VORK

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide               |
| Vork Vorm                  | Gesloten                |
| Zwenklager                 | Dubbele kogeldraaikrans |
| Offset                     | 40 mm                   |
| Uitzwenking                | 205 mm                  |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen          |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber |
| Lager                         | Glijlager              |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes        |
| Diameter                      | 125 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 30 mm                  |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A             |

## BEVESTIGING

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Type bevestiging | Vaste Stift, rond |
| Diameter Bout    | 22 mm             |
| Lengte Bout      | 40 mm             |

# GALEA

5077PJH125R05-22x40

EAN 4031582368420



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

