

DURATECH

TOP082x88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Duratech
外壳类型	轮子
3 km/h的载重	900 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	1800 kg
温度范围（最低）	-40 °C
最高温度范围	80 °C
总重量	0.55 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

轮子

轮体材料	聚酰胺，重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	82 mm
胎面宽度	88 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	90 mm
胎面硬度（D）	75 岸 D
轴承类型	6204ZV

