

# DURATECH

TOP082x88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ● |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ● |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|           |          |
|-----------|----------|
| 产品名称      | Duratech |
| 外壳类型      | 轮子       |
| 3 km/h的载重 | 900 kg   |
| 导电        | 否        |
| 不锈        | 否        |
| 静态载重      | 1800 kg  |
| 温度范围（最低）  | -40 °C   |
| 最高温度范围    | 80 °C    |
| 总重量       | 0.55 kg  |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 轮子

|         |        |
|---------|--------|
| 轮体材料    | 聚酰胺，重  |
| 胎面材料    | 与轮子体相同 |
| 轴承      | 精密滚珠轴承 |
| 侧盖      | 无螺纹护罩  |
| 直径      | 82 mm  |
| 胎面宽度    | 88 mm  |
| 轴孔直径    | 20 mm  |
| 中心长度    | 90 mm  |
| 胎面硬度（D） | 75 岸 D |
| 轴承类型    | 6204ZV |

