PRODUKTINFORMATION

DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●○○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	290 kg
Belastning ved 6 km/t	240 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	480 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,17 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid , tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	65 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	32 mm
Fælgbredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D
Lejetype	6201

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Bestillingsnummer 00829018

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Bestillingsnummer 00329018



© Copyright 2026 TENTE International GmbH