

COMPACTA

1430POI032P60-38x32

EAN 4031582336665



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Compacta
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	20 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	40 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	42,5 mm
Stavební výška	26 mm
Celková hmotnost	0,05 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, lehký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Jeden Kuličková dráha
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	11 mm
Poloměr otáčení	26,5 mm
Průměr otáčení	54 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	32 mm
Šířka Běhoun	14 mm
Šířka středu kola	14 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	38 mm
Šířka plotny	32 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	24 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	30 mm
Průměr otvoru plotny	4,2 mm

COMPACTA

1430POI032P60-38x32

EAN 4031582336665

Objednáací číslo 00032082
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

