

AGILA

2477PJO075B10-11X31

EAN 4031582403770
Bestelnummer 00004458



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ● |
| Verloop | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam | Agila |
| Type | Zwenkwiel met dubbele rem |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 75 kg |
| Statisch Draagvermogen | 150 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 103 mm |
| Totale breedte | 43 mm |
| Totaal gewicht | 0,299 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lager | Glijlager |
| Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 75 mm |
| Breedte Loopvlak | 25 mm |
| Breedte wielkern | 25 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |

VORK

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 24 mm |
| Zwenk radius | 80 mm |
| Uitzwenking | 160 mm |
| Diameter koepel | 43 mm |

BEVESTIGING

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Type bevestiging | Stift met grijping, met kraag |
| Diameter Stift | 11 mm |
| Lengte Stift | 31 mm |

AGILA

2477PJO075B10-11X31

EAN 4031582403770
Bestelnummer 00004458



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

