

# DURATECH

MOP 100X50-Ø20

EAN 4031582320008

Objednáací číslo 00801258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Materiál středu         | Polyamid, velmi těžký    |
| Materiál běhounu        | Identické s tělem Kolo   |
| Ložisko                 | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Kola              | Přírodní bílá            |
| Ochranná krytka         | Bez pouzdra              |
| Průměr                  | 100 mm                   |
| Šířka Běhoun            | 50 mm                    |
| Průměr otvoru pro šroub | 20 mm                    |
| Délka náboje            | 60 mm                    |
| Šířka středu kola       | 50 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (D)      | 75 Shore D               |
| Typ ložiska             | 6304                     |

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ● |
| Hlučnost           | ● ● ○ ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ● |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Duratech                     |
| Typ                         | Kolo                         |
| Norma                       | EN12533 – Heavy duty kolečka |
| Nosnost 4 km/h              | 1680 kg                      |
| Nosnost 6 km/h              | 1400 kg                      |
| Statická Nosnost            | 2800 kg                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -40 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                        |
| Celková hmotnost            | 0,702 kg                     |

# DURATECH

MOP 100X50-Ø20

EAN 4031582320008  
Objednáací číslo 00801258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

