

# NOVATECH

ITP 160x50-Ø20 HL60 soft cv

EAN 4031582329544



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능


|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 제품명            | Novatech        |
| 하우징 유형         | 휠               |
| 표준             | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 550 kg          |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 440 kg          |
| 전기 전도성         | 아니요             |
| 스테인리스          | 아니요             |
| 정지 중 하중용량      | 1100 kg         |
| 온도 범위(최소)      | -10 °C          |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C           |
| 전체 체중          | 1.2 kg          |

## 휠

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Tread profile  | 볼록한               |
| Tread hardness | 부드러운              |
| 차체 재질          | 알루미늄              |
| 트레드 재질         | 폴리우레탄, 주조         |
| 베어링            | 정밀 볼 베어링          |
| 휠 색상           | 트래픽 회색 A(RAL7042) |
| 스레드 가드         | 스레드가드 없음          |
| 직경             | 160 mm            |
| 트레드 폭          | 50 mm             |
| 차축 홀 직경        | 20 mm             |
| 허브 길이          | 60 mm             |
| 차체 너비          | 50 mm             |
| 트레드의 경도(A)     | 80 Shore A        |




# NOVATECH

ITP 160x50-Ø23, H160x50H cv

EAN 4031582329544

주문 번호 00835312



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.