PRODUKTINFORMATION

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015

EAN 4031582370782



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Linea low height
Type	Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	90 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	180 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	78 mm
Samlet bredde	58 mm
Samlet vægt	0,23 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Præcisionskugleleje
Farve	Grå hvid (RAL9002)
Udladning	23 mm
Udfaldsradius	78 mm
Udfaldsdiameter	156 mm
Dome-diameter	30 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje
Hjulbane-farve	Skifergrå (RAL7015)
Hjul farve	Skifergrå (RAL7015)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	15 mm
Aksel Huldiameter	0 mm
Navlængde	0 mm
Fælgbredde	15 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Bolthul
Bolt Huldiameter	10 mm

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015

EAN 4031582370782

Bestillingsnummer 00771415

Produkttegninger



Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH