

BASETECH

POO125X40-Ø12 WHITE

EAN 4031582410365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	40 mm
Diâmetro do furo do eixo	12 mm
Comprimento do cubo	44,4 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Basetech
Tipo de alojamento	Roda
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	200 kg
Capacidade de carga estática	400 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,177 kg

BASETECH

POO125X40-Ø12 WHITE

EAN 4031582410365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

