

NOVATECH

ETP060x20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Novatech

Тип Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 100 kg

Электропроводящий Нет

Нержавеющая сталь Нет

Грузоподъемность статическая 200 kg

Диапазон температур
(минимальный) -20 °CДиапазон температур
(максимальный) 60 °C

Общий вес 0,14 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса Сталь, железо

Материал протектора Полиуретан, Литой

Подшипник Прецизионный шариковый
подшипник

Защита от проводов С защитой резьбы

Диаметр 60 mm

Ширина Протектор 20 mm

Диаметр отверстия Ось 20 mm

Длина хаба 12 mm

Твердость Протектор (A) 92 Береговая A

