

NOVATECH

ЕТУ 100X20-Ø20 HL14

EAN 4031582318845

Номер заказа 00830221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	180 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	140 kg
Грузоподъемность статическая	360 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,4 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Сталь, железо
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник (RS/2RS)
Цвет Колесо	Медово-желтый (RAL1005)
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	20 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	14 mm
Ширина тела	20 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

NOVATECH

ЕТУ 100X20-Ø20 HL14

EAN 4031582318845

Номер заказа 00830221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

