

# ALPHA

3478UOH160P63

EAN 4031582307047  
Broj porudžbine 00000804

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	350 kg
Statički Nosivost	700 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	200 mm
Ukupna širina	115 mm
Ukupna težina	1,568 kg

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Prirodno belo
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	160 mm
Širina omotac	40 mm
Širina tela	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

## KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
Boja	plavo cinkovano

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	115 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

# ALPHA

3478UOH160P63

EAN 4031582307047  
Broj porudžbine 00000804



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

