

ELASTECH

IEP 300X55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774

Objednávací číslo 00837180



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Hliník
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Jet black (podobný RAL9005)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	300 mm
Šířka Běhoun	55 mm
Průměr otvoru pro šroub	25 mm
Délka náboje	60 mm
Šířka středu kola	55 mm
Tvrdość Běhoun (A)	68 Obuv A

VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ● ●

Hlučnost ● ● ● ● ●

Opotřebení ● ● ● ● ●

Odolné vůči korozi ● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	600 kg
Nosnost 6 km/h	480 kg
Statická Nosnost	1200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	3,865 kg

ELASTECH

IEP 300X55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774

Objednáací číslo 00837180



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

