

LUMINA

6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	56 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,09 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Zink-die-casting / Aluminium
Vork Vorm	Dubbele WielBehuizing gesloten
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Chroom
Offset	20 mm
Zwenk radius	51 mm
Draaicirkel	102 mm
Diameter koepel	0 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Loopvlak	Grafietzwart (RAL9011)
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	7 mm
Diameter Asgat	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	7 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	10 mm

LUMINA

6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335774

Bestelnummer 00079239

Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

