

DELTA CENTRAL

3645ITP160P67 OH225 SOFT CV

EAN 4031582366501



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Delta central
하우징 유형	휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	550 kg
6km/h에서의 적재 용량	440 kg
적재 용량 정적	1100 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	225 mm
전체 너비	94 mm
전체 체중	3.89 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

휠

차체 재질	알루미늄
	부드러운
	볼록한
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	트래픽 회색 A(RAL7042)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	160 mm
트레드 폭	50 mm
차체 너비	50 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	42 Shore D

하우징

재료	강판, 무거움
Fork 외형	다양한 강화
스위블 베어링	정밀 볼 베어링
색상	파란색 부동태화
오프셋	55 mm
회전 반경	135 mm
회전 간섭	270 mm
덤 직경	94 mm

DELTA CENTRAL

3645ITP160P67 OH225 SOFT CV

EAN 4031582366501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

피팅

피팅 유형	중앙 잠금 장치 장착 플레이트
플레이트 길이	142 mm
플레이트 너비	110 mm
플레이트 홀 길이(최대)	77.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	13 mm

DELTA CENTRAL

3645ITP160P67 OH225 SOFT CV

EAN 4031582366501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

