

MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115

Objednávací číslo 00030958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Maxtech |
| Typ | Kolo |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 100 kg |
| Statická Nosnost | 200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková hmotnost | 0,198 kg |

KOLO

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiál středu | Polyamid |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
| Ložisko | Valivé ložisko |
| Barva Kola | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 100 mm |
| Šířka Běhoun | 32 mm |
| Průměr otvoru pro šroub | 12 mm |
| Délka náboje | 34,9 mm |
| Šířka středu kola | 32 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 91 Obuv A |
| Tvrdost Běhoun (D) | 40 Shore D |

MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115

Objednáací číslo 00030958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

