

AGILA STAINLESS

7470PJO125P51

EAN 4031582350340

Pasūtījuma numurs 00037176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●●●

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgums ●●●●●

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums | Agila stainless |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Krāvnese pie 3 km/h | 100 kg |
| Nerūsējošais | ✓ |
| Statiskā krāvnese | 200 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 160 mm |
| Kopējais platums | 60 mm |
| Kopējais svars | 0,682 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
| Gultnis | Cuscinetto piano |
| Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Korpusa platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds, vidējs |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Nerūsējošais tērauds |
| Ofsets | 41 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 103,5 mm |
| Grozāms savienojums | 207 mm |
| Kupola diametrs | 60 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 95 mm |
| Plāksnes platums | 70 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 50 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |

AGILA STAINLESS

7470PJO125P51

EAN 4031582350340

Pasūtījuma numurs 00037176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

