LINEA CLINIC

5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

EAN 4031582360141

Numéro de commande 00037767

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea clinic
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	450 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	175 mm
Largeur totale	71 mm
Poids	1.21 kg
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd

CHAPE

Déport	47.5 mm
Rayon d'encombrement	127 mm
Diamètre d'encombrement	254 mm
Diamètre du dôme	45.5 mm

ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	15 mm
Largeur du corps de roue	15 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	32 mm
Longueur de la vis	50 mm
Position de la tige filetée	7 mm
Nombre de trous de fixation	4

DEUTSCHER DESIGNER CLUB

product design award

interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LINEA CLINIC

5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

EAN 4031582360141

Numéro de commande 00037767

Dessins du produit



