

# ALPHA

3477UFR100P30-13

EAN 4031582305876



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha                              |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention  |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg                             |
| Conducteur d'électricité        | Non                                |
| Inoxydable                      | Non                                |
| Capacité de charge statique     | 300 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                              |
| Hauteur                         | 128 mm                             |
| Largeur totale                  | 75 mm                              |
| Poids                           | 0,96 kg                            |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, lourde     |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu              |
| Déport                  | 41 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 123 mm                   |
| Diamètre d'encombrement | 246 mm                   |
| Diamètre du dôme        | 75 mm                    |

## ROUE

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Tread hardness           | souple                                        |
| Corps de roue            | Polyamide                                     |
| Bandage                  | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement                | Roulements rouleaux                           |
| Axe                      | axe de roue boulonné                          |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)                        |
| Pare-fils                | Sans pare-fils                                |
| Diamètre                 | 100 mm                                        |
| Largeur du bandage       | 34 mm                                         |
| Largeur du corps de roue | 34 mm                                         |
| Dureté du bandage (A)    | 63 Shore A                                    |

## FIXATION

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type de fixation         | Trou central |
| Diamètre du trou central | 13 mm        |

# ALPHA

3477UFR100P30-13

EAN 4031582305876

Numéro de commande 00005908  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

