

# PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149

Número de comanda 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

Material corporal	Acero de huellas
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, no senyalització
El Bearing	Rodament de boles cònic
Roda de color	Passivat blau
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	25 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	6 mm
Longitud del cub	28 mm
Corporació ample	25 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Puretech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	55 kg
Tracidad de carga estàtica	110 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Pes total	0,22 kg

# PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149  
Número de comanda 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

