

GALEA STAINLESS

5087PJO125P30-10

EAN 4031582370904



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Galea stainless
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Неръждаемост	✓
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	162 mm
Общо тегло	0,6 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	30 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Затворен
Въртящ се лагер	Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Изместване	40 mm
Интерференция при завъртане	205 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	10 mm

GALEA STAINLESS

5087PJO125P30-10

EAN 4031582370904



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

