

# DURATECH

MOP 250x50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● |
| 움직임 소음 | ● ● ○ ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ● |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성


|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 제품명            | Duratech          |
| 하우징 유형         | 휠                 |
| 표준             | EN12533 - 고하중 캐스터 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 4200 kg           |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 3500 kg           |
| 전기 전도성         | 아니요               |
| 스테인리스          | 아니요               |
| 정지 중 하중용량      | 8400 kg           |
| 온도 범위(최소)      | -40 °C            |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C             |
| 전체 체중          | 3.89 kg           |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 휠

|            |             |
|------------|-------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드, 초무거움 |
| 트레드 재질     | 휠 차체와 동일    |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링    |
| 휠 색상       | 내추럴 화이트     |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음    |
| 직경         | 250 mm      |
| 트레드 폭      | 50 mm       |
| 차축 홀 직경    | 40 mm       |
| 허브 길이      | 60 mm       |
| 차체 너비      | 50 mm       |
| 트레드의 경도(D) | 75 Shore D  |
| 베어링 유형     | 6308        |




# DURATECH

MOP 250x50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077

주문 번호 008010371



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.