

KAPPA LOAD

9650TOP250P63 CL67

EAN 4031582314410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības trokšnis	● ● ○ ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa load
Korpasa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Kravnesība pie 4 km/h	1320 kg
Kravnesība pie 6 km/h	1100 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	2200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-30 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	305 mm
Kopējais platums	110 mm
Kopējais svars	5,35 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plašs, pastiprināts
Grozāmais gultnis	Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	61 mm
Pagriezienu rādiuss	187,5 mm
Grozāms savienojums	375 mm
Lubrication nipple	1
Kupola diametrs	111 mm

RITENIS

Korpasa materiāls	Poliamīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūtnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	250 mm
Protektora platums	50 mm
Korpasa platums	50 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

KAPPA LOAD

9650TOP250P63 CL67

EAN 4031582314410

Pasūtījuma numurs 00830248
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

