

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Numărul de comandă 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ○○○○○

Zgomot de mișcare ○○○○○

Atriție ○○○○○

Rezistență la coroziune ○○○○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Footmaster

Tip Rola pivotantă

Capacitate de încărcare la 3 km/h 630 kg

Interval de temperatură (minim) -10 °C

Interval de temperatură (maxim) 90 °C

Înălțime totală 200 mm

Lățime totală 155 mm

Greutate totală 14,68 kg

## ROATĂ

Lagăr Butuc neprelucrat

Diametru 150 mm

Benză de rulare 40 mm

Lățimea corpului 40 mm

## FURCA

Offset 35 mm

Raza de pivotare 123 mm

Interferență pivotantă 246 mm

Diametru cupolă 130 mm

## RACORD

Lungime placă 145 mm

Lățimea plăcii 145 mm

Lungime orificiu placă (maximă) 120 mm

Lățimea orificiului plăcii (maximă) 120 mm

Diametru orificiu placă 11 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Numărul de comandă 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

