

# AGILA STAINLESS

7477PJO125P51

EAN 4031582350364



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○   |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ● ● |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Agila stainless                    |
| Type                         | Wielen met Totale vergrendeling    |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 100 kg                             |
| Elektrisch geleidend         | Nee                                |
| Roestvrij                    | Ja                                 |
| Statisch draagvermogen       | 200 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                              |
| Totale hoogte                | 160 mm                             |
| Totale breedte               | 60 mm                              |
| Totaal gewicht               | 0,85 kg                            |

## BEHUIZING

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Roestvrij staal, medium |
| Vork Vorm                  | Breed                   |
| Zwenklager                 | Twee balraces           |
| Kleur                      | Roestvrij staal         |
| Offset                     | 41 mm                   |
| Zwenk radius               | 131 mm                  |
| Draaicirkel                | 262 mm                  |
| Diameter koepel            | 60 mm                   |

## WIEL

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen                |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber       |
| Lagering                      | Glijlager                    |
| Wielkleur                     | Zilvergrijs (RAL7001)        |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbescermer |
| Diameter                      | 125 mm                       |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                        |
| Breedte wielkern              | 32 mm                        |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A                   |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 95 mm              |
| Breedte plaat               | 70 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 50 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 75 mm              |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

# AGILA STAINLESS

7477PJO125P51

EAN 4031582350364

Bestelnummer 00037177  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

