产品信息

LINEA

5941UAC100P50 RAL9002

EAN 4031582353174



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●●
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Linea
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	120 kg
导电	否
不锈	是
静态载重	240 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	40 °C
总高	124 mm
总宽度	82 mm

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
颜色	灰白色 （RAL9002）
偏移量	32 mm
旋转半径	108 mm
转向干涉	216 mm
圆顶直径	52 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	精密滚珠轴承，不锈钢
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	20 mm
胎面硬度 （A）	92 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	77 mm
上板宽	67 mm
上板孔长度（最小）	56 mm
上板孔长度（最大）	61.5 mm
上板孔宽度（最小）	46.5 mm
上板孔宽度（最大）	51.5 mm
上板孔直径	8.5 mm

德国设计师俱乐部（DDC）

Interzum 奖

iF 设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA


5941UAC100P50 RAL9002


EAN 4031582353174

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

产品图纸







德国设计师俱乐部（DDC）

Interzum 奖

iF 设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH