

## ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-13 HT

EAN 4031582373394

订单号 00061132



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ○ ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ●

## 核心属性

产品名称	Alpha stainless
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	125 kg
不锈	✓
静态载重	250 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
最高温度范围	250 ° C
总高	128 mm
总宽度	75 mm
总重量	0.681 kg

## 轮子

轮体材料	塑料热固性, 耐热
胎面材料	与轮子体相同
轴承	干轴承衬套
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	黑色
直径	100 mm
胎面宽度	35 mm
轮体宽度	35 mm
胎面硬度 (D)	90 海岸 D

## 支架

材料	不锈钢, 重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	不锈钢
偏移量	41 mm
旋转半径	91 mm
转向干涉	182 mm
圆顶直径	75 mm

## 固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm

# ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-13 HT

EAN 4031582373394  
订单号 00061132



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

