

# ALPHA

3470UFJ125P30-13 T/G-small

EAN 4031582381399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Alpha                               |
| Tipo                                | Ruota girevole                      |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 150 kg                              |
| Elettricamente conduttivo           | No                                  |
| Inossidabile                        | No                                  |
| Portata statica                     | 300 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                               |
| Altezza totale                      | 155 mm                              |
| Larghezza complessiva               | 75 mm                               |
| Peso complessivo                    | 1,01 kg                             |

## SUPPORTO

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materiale di costruzione  | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella      | Largo                       |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere        |
| Colore                    | Passivato blu               |
| Disassamento              | 40 mm                       |
| Raggio di piroettamento   | 102,5 mm                    |
| Ingombro di piroettamento | 205 mm                      |
| Diametro cuffia superiore | 75 mm                       |

## RUOTA

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Tread hardness              | morbido                                        |
| Materiale del corpo         | Poilammide                                     |
| Materiale del battistrada   | Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a rulli                             |
| Asse                        | Vite con dado                                  |
| Colore Ruota                | Grigio argento (RAL7001)                       |
| Parafili                    | Con parafili                                   |
| Diametro                    | 125 mm                                         |
| Larghezza battistrada       | 40 mm                                          |
| Larghezza corpo             | 40 mm                                          |
| Durezza del Battistrada (A) | 63 Shore A                                     |

## FISSAGGIO

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 13 mm         |

# ALPHA

3470UFJ125P30-13 T/G-small

EAN 4031582381399

Numero d'ordine 00029623

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

