

MAXTECH

PNP200X45-Ø8 MS

EAN 4031582320640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Polyuréthane, Mousse
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	45 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8 mm
Longueur de moyeu	53 mm
Dureté du Bandage (A)	70 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Type de boîtier	Roue
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Statique Capacité de charge	140 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,555 kg

MAXTECH

PNP200X45-Ø8 MS

EAN 4031582320640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

