

## LUMINA

AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582317534

Номер заказа 00071364



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Название продукта                     | Lumina  |
| Тип корпуса                           | Поворотный Колесная опора<br>Прерывистый тормоз |
| Стандартный                           | EN12528 - Мебельные<br>колесные опоры           |
| Грузоподъемность при 3 км/ч           | 40 kg   |
| Грузоподъемность статическая          | 80 kg   |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -20 °C  |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 60 °C   |
| Общая высота                          | 55 mm   |
| Общая ширина                          | 55 mm   |
| Общий вес                             | 0,097 kg  |

## КОЛЕСО

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса        | Полипропилен                               |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо                   |
| Подшипник               | Подшипник скольжения с<br>Проставка трубой |
| Ось                     | Заклепки                                   |
| Цвет Протектор          | Черный графит (RAL9011)                    |
| Цвет Колесо             | Черный графит (RAL9011)                    |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                          |
| Диаметр                 | 50 mm                                      |
| Ширина Протектор        | 8 mm                                       |
| Диаметр отверстия Ось   | 0 mm                                       |
| Длина хаба              | 0 mm                                       |
| Ширина тела             | 8 mm                                       |
| Твердость Протектор (D) | 65 Береговая дорога D                      |

## КРОНШТЕЙН

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Материал              | Полипропилен                                    |
| Форма Вилы            | Корпус сдвоенного Колесо,<br>закрытый Кронштейн |
| Поворотный узел       | Стержень, поворотный                            |
| Цвет                  | Черный графит (RAL9011)                         |
| Офсет (Смещение)      | 20 mm   |
| Радиус поворота       | 52 mm   |
| Поворотное соединение | 104 mm  |
| Диаметр купола        | 0 mm  |

## ФИТИНГ

|                  |   |
|------------------|---|
| Тип фитинга      | Стержень с кольцом для<br>захвата, с воротником |
| Диаметр Стержень | 11 mm   |
| Длина Стержень   | 20 mm   |

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# LUMINA

AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582317534  
Номер заказа 00071364



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

