

# SCOUT

814WUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●●

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Scout
Type	Roulette pivotante à rappel de direction automatique et blocage de roue
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Inoxydable	✓
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	242 mm
Largeur totale	72 mm
Poids	3,143 kg

## ROUE

Corps de roue	Polyamide
	souple
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision, inoxydable
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	40 mm
Dureté du bandage (A)	64 Shore A

## CHAPE

Matériau	Acier Inoxydable, forte charge
Forme de la chape	Anguleuse
Pivot	Roulement à billes de précision
Déport	50 mm
Rayon d'encombrement	162 mm
Diamètre d'encombrement	324 mm

## FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	130 mm
Largeur de la platine	74 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	110 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	50 mm
Diamètre des trous de la platine	10,5 mm

# SCOUT

814WUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

