

AGILA

2477DYK125P30-11

EAN 4031582342789



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Електропровідність	Так
Нержавіюча сталь	Ni
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна висота	160 mm
Загальна ширина	60 mm
Загальна вага	1,21 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	41 mm
Радіус повороту	131 mm
Поворотне з'єднання	262 mm
Діаметр ковпачка	60 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь аркуша
Матеріал протектору	Лита гума, чорний, електричний
Носіння	Конічний кульковий підшипник
Колір Колесо	Пасивований блакитним
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	125 mm
Протектор	32 mm
Ширина тіла	32 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	11 mm
Підказка	Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини.

AGILA

2477DYK125P30-11

EAN 4031582342789

Номер замовлення 00006089
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

