

BASETECH

POR080x34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320763



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll



El soroll del moviment



Atràcia



Resistència a a la corrosió



ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Basetech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 125 kg

Conducció elèctrica No

Inoxidable No

Tracidad de carga estàtica 250 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 0,1 kg

RODA

Material corporal Polipropilè

Material de la banda de rodadura Identitari amb el cos de Roda

El Bearing Roamiento de rodillos

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 80 mm

Banda de rodadura ample 34 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 12 mm

Longitud del cub 44,4 mm

La duresa del Banda de rodadura (D) 65 Shore D

BASETECH

POR080x34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320763

Número de comanda 00030950
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

