

# DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

Material do centro da roda	Alumínio
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento auto-lubrificante
Cor da Roda	Metalizado
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	35 mm
Diâmetro do furo do eixo	8,4 mm
Comprimento do cubo	45 mm
Largura do corpo	35 mm
Dureza do Piso (D)	95 Shore D

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ● ●

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech heat
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	125 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Sim
Capacidade de carga estática	250 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	280 °C
Peso geral	0,34 kg

# DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234

Número de encomenda 00034267  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

