



A kép eltérhet az eredeti terméktől

#### TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ |

#### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Termék neve                       | Zeta                          |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő irányfékkel |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök    |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 800 kg                        |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 640 kg                        |
| Elektromosan vezető               | Nem                           |
| Rozsdamentes                      | Nem                           |
| Statikus teherbírás               | 1600 kg                       |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -30 °C                        |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                         |
| Összsúly                          | 3,28 kg                       |
| Teljes szélesség                  | 96 mm                         |

#### VÁZ

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| A ház anyaga    | Acéllemez, nagyon nehéz                       |
| Villa alakja    | Széles, Megerősített                          |
| Forgócsapág     | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
| Szín            | Kék passzívált                                |
| Ellensúlyoz     | 55 mm                                         |
| Körbeforgás     | 230 mm                                        |
| Kupola átmérője | 96 mm                                         |

#### KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid, nehéz            |
| Futófelület anyaga           | Kerékkel megegyező         |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág     |
| Tengely                      | Csavar anyával             |
| Kerék színe                  | Természetes fehér          |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 160 mm                     |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                      |
| Test szélessége              | 50 mm                      |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D                 |

#### SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 137 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 105 mm                   |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 75 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 80 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

# ZETA

4681TOP160P63

EAN 4031582308044

Rendelési szám 00830076

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

